

USB-voedingseenheid tweevoudig

GIRA

2359 00

10865337 21/19



Veiligheidsaanwijzingen

Gebruik de USB-voedingseenheid uitsluitend op beschermde locaties en vermijd de invloeden van vocht, stof, zonnestraling en warmtebronnen.

Functiebeschrijving

Met de USB-voedingseenheid tweevoudig kunnen accu's van mobiele eindapparaten zoals mobiele telefoons, MP3-spelers, enz. worden opgeladen.

Er kunnen maximaal 2 apparaten tegelijkertijd worden geladen. Neem de oplaadaanwijzingen van de betreffende apparaten in acht!



Installatie



Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een elektrotechnicus!

Bij ondeskundige montage is ernstig letsel mogelijk, bv. door een elektrische schok, brand of materiële schade.

Deze handleiding maakt deel uit van het product en moet aan de eindgebruiker worden overhandigd.

1. Schakel de netspanning uit.
2. Sluit de USB-voedingseenheid met de schroefklemmen L en N aan op het lichtnet.
3. Bevestig het apparaat in de inbouwdoos en breng de afdekking aan.
4. Schakel de netspanning in.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning:	AC 120 tot 240 V~, 50/60 Hz
Uitgangsspanning:	DC 5 V ($\pm 5\%$)
Uitgangsstroom:	3000 mA
Standby-vermogen:	$\leq 0,1$ W
Effectiviteit:	$\geq 81,4\%$
Omgevings-temperatuur:	0 tot +35 °C
Conform de norm:	DIN EN 60950-1/A2

Garantie

De wettelijk vereiste garantie wordt uitgevoerd via de vakhandel.

Een gebrekkig apparaat kunt u met een omschrijving van de fout aan de betreffende verkoper ((elektrotechnische) vakhandel/ installatiebedrijf) overhandigen of portvrij opsturen.

Deze stuurt het apparaat door naar het Gira Service Center.