

USB-strømforsyning,
2-kanals

GIRA

2359 00



10865337 21/19

Sikkerhetsanvisninger

USB-strømforsyningen må bare brukes på beskyttede steder, og fuktighet, støv, direkte sollys eller varmebestråling må unngås.

Funksjonsbeskrivelse

2-kanals USB-strømforsyningen kan blant annet brukes til lading av batterier til mobilt utstyr som for eksempel mobiltelefoner og MP3-spillere. Opptil to apparater kan lades samtidig. Overhold ladeanvisningene for de forskjellige apparatene!



Installasjon



Installasjon og montering av elektriske apparater må kun utføres av godkjente elektrikere!

Ved ikke-forskriftsmessig montering er det fare for alvorlige personskader, brann og materielle skader.

Denne veiledningen er en del av produktet, og må bli hos sluttkunden.

1. Slå av nettspenningen.
2. Koble USB-strømforsyningen til strømnettet ved bruk av skruklemmene L og N.
3. Fest enheten i den innfelte boksen, og sett på dekslet.
4. Slå på nettspenningen.

Tekniske data

Driftsspenning:	AC 120 til 240 V~, 50/60 Hz
Utgangsspenning:	DC 5 V ($\pm 5\%$)
Utgangsstrøm:	3000 mA
Effekt i beredskapsmodus:	$\leq 0,1$ W
Energieffektivitet:	$\geq 81,4\%$
Omgivelses-temperatur:	0 til $+35$ °C
I samsvar med:	DIN EN 60950-1/A2

Garanti

Garantien ytes via faghandel i henhold til juridiske bestemmelser.

Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/installasjonsbedrift/elektrofaghandel).

Derfra blir apparatene sendt videre til Gira Service Center.