

Fluter dimmbar

Best.-Nr.: 2698..

Bedienungsanleitung**1 Sicherheitshinweise**

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endkunden verbleiben.

Das Produkt enthält einen Magneten, der elektronische Geräte wie z.B. Laptops, Hörgeräte und Datenträger wie z.B. Kreditkarten, außerdem mechanische Uhren und Lautsprecher beschädigen kann.


Mindestabstand von 10 cm zwischen Produkt und den genannten Geräten und Datenträgern einhalten.

Das Produkt enthält einen Magneten, der die Funktionen von elektronischen Implantaten z.B. Herzschrittmachern und Insulinpumpen stören kann.

Personen mit elektronischen Implantaten sollten das Produkt nicht körpernah tragen, z.B. in Hosens- oder Hemdtasche. Mindestabstand von 10 cm zwischen Produkt und elektronischen Implantaten einhalten.

2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dimmbarer Lichtaufsatz für die Beleuchtung im Innenbereich
- Betrieb mit der Lichtsteckdose des Plug & Light Systems
- Montage durch Aufstecken auf Lichtsteckdose des Plug & Light Systems

 Zum Betrieb dieses dimmbaren Lichtaufsatzes muss die Lichtsteckdose gemäß Anschlussplan für dimmbare Lichtaufsätze verdrahtet sein, siehe Bedienungsanleitung der Lichtsteckdose.

3 Produkteigenschaften

- Dimmbar über Bedienstelle mit geeignetem LED-Dimmer bei konstanter Farbtemperatur von 2700 K
- Blendfreie asymmetrische Optik
- Flackerfreies Licht über den gesamten Dimmbereich
- Lichtaufsatz im laufenden Betrieb wechselbar
- Stufenlos drehbar um 360°

4 Reinigung

Zum Reinigen des Lichtaufsatzes keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden!

Lichtaufsatz vor dem Reinigen ausschalten und abkühlen lassen und anschließend mit einem angefeuchteten weichen Tuch reinigen.

Kunstglas-Optiken mit einem trockenen weichen Mikrofasertuch vorsichtig abwischen. Zur gründlichen Reinigung Mikrofasertuch mit Isopropanol oder Optik-Reiniger tränken.

5 Lampen

Die LED-Lampen innerhalb des Lichtaufsatzes sind nicht auswechselbar. Bei Defekt ganzen Lichtaufsatz austauschen.

6 Montage

Bei Montage in Mehrfachkombinationen ist zu sicherzustellen, dass ein Verdrehen des Lichtaufsatzes nicht zu Kollisionen mit benachbarten Unterputz-Aufsätzen führt.




Bild 1: Lichtaufsatz montieren

Lichtaufsatz montieren

Voraussetzung: Die Lichtsteckdose ist elektrisch angeschlossen und montiert.

- Lichtaufsatz (2) auf die montierte Lichtsteckdose (1) aufsetzen (Bild 1).

Lichtaufsatz demontieren

- Lichtaufsatz abziehen.

7 Technische Daten

Nennspannung	DC 12 V SELV
Leistungsaufnahme	4,1 W
Anschluss	Elektrische Kopplung über vergoldete Schleifkontakte
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	III
Umgebungstemperatur	+5 ... 25°C
Lager- und Transporttemperatur	-25 ... 70°C
Rel. Feuchte (Lager/Transport)	max. 93 % (Keine Betauung)
Abmessung	70x70 mm / Tiefe 17 mm
Gehäusematerial	Kunststoff

8 Zubehör

Lichtsteckdose	Best.-Nr. 2688..
----------------	------------------

9 Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über den Fachhandel. Bitte übergeben oder senden Sie fehlerhafte Geräte portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an den für Sie zuständigen Verkäufer (Fachhandel/Installationsbetrieb/Elektrofachhandel). Diese leiten die Geräte an das Gira Service Center weiter.

Die Gewährleistung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über den Fachhandel.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de