

Strålkastare dimbar

Best. nr. : 2698..

Bruksanvisning**1 Säkerhetsanvisningar**

De här anvisningarna är en del av produkten och ska behållas av slutkunden.

Produkten innehåller en magnet som kan skada elektroniska enheter såsom bärbara datorer, hörapparater och databärare, till exempel kreditkort, samt mekaniska klockor och högtalare. Ett minimiavstånd på 10 cm mellan produkten och de nämnda enheterna och databärarna ska respekteras.

Produkten innehåller en magnet som kan störa funktionen hos elektroniska implantat, såsom pacemakers eller insulinpumpar.

Personer med elektroniska implantat bör ej bära produkten nära kroppen, till exempel i byx- eller skjortfickan. Ett minimiavstånd på 10 cm mellan produkten och det elektroniska implantatet ska respekteras.

2 Ändamålsenlig användning

- Dimbar ljuspåsats för inomhusbelysning
 - Användning med Plug & Light systemets ljusuttag
 - Montering genom instickning i Plug & Light systemets ljusuttag
- i** För drift av denna dimbara ljuspåsats måste ljusuttaget vara anpassat till dimbara ljuspåsatsen enligt anslutningsplan, se ljusuttagsets bruksanvisning.

3 Produktegenskaper

- Dimbar via kontrollenhet med lämplig LED-dimmer vid konstant färgtemperatur på 2700 K
- Bländningsfri asymmetrisk optik
- Flimmerfritt ljus över hela dimmingområdet
- Ljuspåsatsen kan bytas under drift
- Steglöst vridbar i 360°

4 Rengöring

Använd inte aggressiva eller rispande rengöringsmedel för att rengöra ljuspåsatsen!

Slå av ljuspåsatsen före rengöring och låt den svalna, rengör sedan med en fuktig, mjuk trasa.

Optik tillverkad i plast skall torkas av med en torr, mjuk mikrofiberduk. För grundlig rengöring, fukta mikrofiberduken med Isopropanol eller ett rengöringsmedel avsett för optik.

5 Lampor

LED-lamporna inne i ljuspåsatsen kan inte bytas ut. I fallet av en defekt måste hela ljuspåsatsen bytas ut.

6 Montering

Vid montering i flera kombinationer, kontrollera att sammanstötningar inte inträffar med angränsande inbyggd utrustning när ljuspåsatsen vrids.




Bild 1: Montering av ljuspåsatzen

Montering av ljuspåsatzen

Förutsättning: Ljusuttaget är elektriskt anslutet och monterat.

- Placera ljuspåsatzen (2) i det monterade ljusuttaget (1) (Bild 1).

Demontering av ljuspåsatzen

- Demontering av ljuspåsatzen.

7 Tekniska data

Nominell spänning	DC 12 V SELV
Effektförbrukning	4,1 W
Anslutning	Elektrisk koppling via guldpläterade glidkontakter
Skydd	IP 20
Skyddsklass	III
Omgivningstemperatur	+5 ... 25 °C
Lagrings- och transporttemperatur	-25 ... 70 °C
Rel. fuktighet (lagring/transport)	max. 93 % (ingen kondens)
Mått	70 x 70 mm / djup 17 mm
Höljematerial	Plast

8 Tillbehör

Kontaktuttag för ljus Beställningsnr 2688..

9 Garanti

Garantin hanteras över fackhandeln, inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna. Lämna eller skicka defekta apparater portofritt med en felbeskrivning till din ansvarige försäljare (fackhandel/installationsföretag/elfackhandel). Denne ser till att apparaterna skickas till Gira Service Center.

Garantin hanteras över fackhandeln, inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de