

IR-impulsgever max. 40 VA

Art. Nr.: 0533 00

Functie

IR-impulsgever voor het schakelen van mechanische pulsrelais.
Bediening mogelijk d.m.v. mechanische pulsgever, dimmerpulsgevers, IR-afstandsbediening of met de IR-afdekplaat.

Let op!


Inbouw en montage van elektrische apparatuur dient alleen door een erkend elektrotechnisch installateur te geschieden.


Schakeldraad is in ruststand niet potentiaalvrij.

Bij verkeerd aansluiten kan brand of schade aan de elektrische apparaten ontstaan.

Installatie

De IR-impulsgever bestaat uit een inbouweenheid en een ontvangunit-bovendeel (afb. 1).
Voordat het bovendeel gemonteerd wordt dient het gewenste kanaal (1...8) te worden ingesteld (afb. 1).





Voor meer bedienplaatsen behoren mechanische pulsgevers of dimmer-impulsgevers te worden ingezet (afb. 3).

Vremd licht mag alleen indirect op de IR-ontvanger schijnen daar anders de ontvangst sterk vermindert.

Bij storing eerst de zekering controleren. Alleen originele zekeringen toepassen.

Technische gegevens

Pulsgever-inbouweenheid	
Spanning:	230 V ~
Max. belasting:	40 VA
Impulsduur:	60 ms
Zekering:	F 0,5 / 250 G
Neventoestellen:	mechanische pulsgever of dimmerpulsgever

Ontvang-eenheid	
Overdraagmedium:	IR-licht 950 nm
Draagfrequentie:	455 kHz
Kodering:	PPM-code
Aantal kanalen (instelbaar):	8

Garantie

Wij bieden garantie in het kader van de wettelijke bepalingen.

U gelieve het apparaat franco met een beschrijving van de fout/storing aan onze centrale serviceafdeling te zenden.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektrotechnische installatie
systemen

Postbus 1220
42461 Radevormwald
Duitsland

Tel: +49 / 21 95 / 602 - 0
Fax: +49 / 21 95 / 602 - 339

www.gira.nl
info@gira.de