

Jaloezieactor 2-voudig REG*

Art. Nr.: 0548 00

* REG = serie - inbouwtoestel

Algemeene systeem informatie

Dit apparaat is een product van het *instabus* EIB-systeem en voldoet aan de EIBA-richtlijnen. Gedetailleerde vakkennis via *instabus*-scholingen wordt verondersteld om dit apparaat correct te kunnen monteren.

De functie van het apparaat is van de gebruikte software afhankelijk. Gedetailleerde informatie, welke software er kan worden geladen en welke functies hiermee mogelijk zijn alsmede informatie over de software zelf, vindt u in de productdatabase van de fabrikant.


Planning, installatie en inbedrijfsstelling van het apparaat geschieden met behulp van door de EIBA gecertificeerde software.

Functie

Met de Jaloezieaktor kunnen via twee kanalen telkens twee aandrijvingen van jaloeziën omhoog c.q. omlaag worden gezet. Het verstellen van de lamellen gebeurt door kortstondige bediening, de beweging omhoog/omlaag door langdurige bediening.

Eigenschappen:

- 2 onafhankelijke kanalen
- Per kanaal 2 motoren aansluitbaar
- Ieder kanaal met voeding via afzonderlijke buitengeleiders
- Extra handbedieningsoptie voor ieder kanaal via toetsen aan frontzijde
- Veiligheidsstand voor ieder kanaal afzonderlijk instelbaar
- Gedrag bij busspanningsuitval en -terugkeer instelbaar (Power-management)
- Automatische zonwering voor helderheidsafhankelijke besturing van de jaloezie bij aanwezigheid van helderheidssensor per kanaal afzonderlijk instelbaar
- 2 voorkeursstanden voor ieder kanaal vrij toewijsbaar
- Besturing via 4 centrale functies met de mogelijkheid, een vooringestelde positie aan te sturen
- Prioriteitsbesturing
- Omschakeltijd bij looprichtingswijziging instelbaar (instructies motorfabrikant in acht nemen!)



Afrees- en bedieningselementen:

- A: Programmeertoets
- B: Programmeer-LED (rood)
- C: Voorkeurstand V1 en V2 voor kanaal 1 en/of kanaal 2: Oproepen van een softwarematig ingestelde positie van de jaloezie via opgave van looprichting en lammellenstand
- D: Automatisch AAN/UIT (voor beide kanalen): Selectie van automatische zonwering afhankelijk van gemeten helderheidswaarde (licht => jaloezie omlaag, donker => jaloezie omhoog)
- E: Kanaal 1 Omhoog/Omlaag: handbediening (boven = omhoog, beneden = omlaag)
- F: Kanaal 2 Omhoog/Omlaag: handbediening (boven = omhoog, beneden = omlaag)
- G: Instabus EIB aansluitklem

De aansluiting geschiedt overeenkomstig nevenstaande afbeelding.

Gevaarinstructies

Let op! Installatie en montage van elektrische apparaten mogen alleen door een landelijk erkend elektrotechnisch installateur worden uitgevoerd.

Alleen voor aansluiting van motoren! Gevaren die door motorisch aangedreven componenten kunnen optreden, dienen via geëigende veiligheidsmaatregelen te worden uitgebannen. De eindschakelaars van de aangesloten motoren dienen op correcte afstelling te worden gecontroleerd.

Technische gegevens

Voeding	
<i>instabus</i> EIB:	24 V DC (+6 / -4 V)
Stroomopname	
<i>instabus</i> EIB:	max. 12 mA
Vermogensverlies:	≤ 2 W
Aansluiting	
<i>instabus</i> EIB:	aansluitklem
Motoren:	Schroefklemmen 0,25 tot 4,0 mm ²
Schakelspanning:	230 V AC, +/- 10 %, 50 Hz 24 V AC/ DC
Schakelvermogen per kanaal:	3 A, cos φ = 0,5 6 A, cos φ = 1
Minimum-contactstroom:	24 V AC / DC 100 mA
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Opslagtemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Beveiliging:	IP 20 conf. DIN VDE 0470 T1 (IP 40 bij inbouw in verdeler)
Inbouwbreedte:	70 mm (4 TE)
Inbouwhoogte:	58 mm
Inbouwdiepte:	90 mm
Gewicht:	245 g

Garantie

Wij bieden garantie in het kader van de wettelijke bepalingen.

U gelieve het apparaat franco met een beschrijving van de fout/storing aan onze centrale serviceafdeling te zenden.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektrotechnische installatie
systemen

Postbus 1220
42461 Radevormwald
Duitsland

Tel: +49 / 21 95 / 602 - 0
Fax: +49 / 21 95 / 602 - 339

www.gira.nl
info@gira.de