


**Antena radioeléctrica DCF77**



Ref.: 1075 00

**Alineación de la antena radioeléctrica**

Oriente la antena radioeléctrica de manera que parpadee el LED instalado en la parte frontal durante unos segundos.

**Instrucciones de montaje**

La conexión y la puesta en funcionamiento sólo deberán realizarse por un electricista especializado. ¡Es obligatorio respetar las prescripciones nacionales! Las intervenciones y las modificaciones en el aparato conllevan la pérdida del derecho a garantía.

**Datos técnicos**

Temperatura ambiente autorizada:

-20 °C a +70 °C

Tipo de protección:

IP 54

Sensibilidad:

100 µV/m

Margen de recepción:

1000 km Francfort del Meno

Utilización para:

1074 00

Conexión:

NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

Polaridad:

Discrecional

Alineación:

Dirección de flecha hacia Francfort del Meno

Indicación:

El LED tiene que parpadear en un ritmo de segundos

Evite el montaje cerca de:

- Televisores
- Fuentes de alimentación comutables
- Radioemisores
- Objetos metálicos

## Garantía

Nuestra garantía se ofrece dentro del marco de los acuerdos legales.

**Por favor, envíe el aparato libre de franqueo con una descripción del problema a nuestra central de atención al cliente.**

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
**Service Center**  
Dahlienstraße 12  
D-42477 Radevormwald

---

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Postfach 1220  
D-42461 Radevormwald

Tlfn. +49 (0) 2195 / 602 - 0  
Fax +49 (0) 2195 / 602 - 339  
Internet: [www.gira.com](http://www.gira.com)