

Videomultiplexer

1224 00

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektrotechnische installatie-
systemen
P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Tel. +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 / 602 - 339
www.gira.de
info@gira.de

31 96 45 27/12

GIRA

Garantie

De wettelijk vereiste garantie wordt uitgevoerd via de vakhandel.

Een gebrekkig apparaat kunt u met een omschrijving van de fout aan de betreffende verkoper ((elektrotechnische) vakhandel/installatiebedrijf) overhandigen of portvrij opsturen.

Deze stuurt het apparaat door naar het Gira Service Center.

De videomultiplexer bundelt de videosignalen van deurstations, DCS-cameragateways en DCS-IP-gateways. Een videomultiplexer kan de videosignalen van 3 camera's samenvoegen. Met 2 videomultiplexers kunnen de videosignalen van maximaal 5 apparaten worden samengevoegd.

Wanneer meer dan 5 camera's in het Gira deurcommunicatiesysteem moeten worden geïntegreerd, moeten de DCS-cameragateways worden doorge-
lust.

Montage

Door de combibehuizing van de videomultiplexer zijn verschillende montagewijzen mogelijk:

Zonder DIN-railadapter

- Opbouw (b.v. in een opbouwtafakdoos)
- Inbouw (in een diepe inbouwdoos)

Met DIN-railadapter


De videomultiplexer kan met de meegeleverde DIN-railadapter op een profielrail in een verdeelkast worden geïnstalleerd.

Afhankelijk van de oriëntatie waarin de videomultiplexer in de verdeelkast op de DIN-railadapter wordt gestoken, heeft deze een verschillende opbouwhoogte. Daardoor kan deze zowel gelijkliggend met de afdeklamp worden gemonteerd als eronder liggend.



Gelijkliggende montage

Bij gelijkliggende montage moet de meegeleverde plaat (1) in de DIN-railadapter worden geplaatst voordat de videomultiplexer erop wordt vastgeklit.



onder de afdeklamp


gelijkliggende montage

Aansluitklemmen

Bus IN

Aansluiting voor het binnenkomende videosignaal van deurstations met videofunctie, DCS-camera- of DCS-IP-gateways.

Omdat het videosignaal in de videomultiplexer slechts in één richting van Bus IN naar Bus OUT wordt geleid, moeten alle apparaten die een videosignaal uitzenden met de Gira 2-draads bus op Bus IN worden aangesloten.



Bus OUT

Aansluiting van de videomultiplexer op het besturingapparaat video of op een andere videomultiplexer.

Technische gegevens

Temperatuurbereik: -25 °C tot +70 °C
Afmetingen (b x h x d): 36 x 52 x 27 mm

Voorbeeldtopologieën

Legenda:




Videomultiplexer




DCS-cameragateway

Aansluiting van 5 deurstations video



Aansluiting van 3 deurstations video



Meer dan 5 camera's aansluiten

