

Unità di comando Revox Voxnet 218
2228 .., 2238 ..

Controllo musicale

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Sistemi di installazione
elettrica

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

P.O. Box 12 20
42461 Radevormwald

Germania

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de

10863855 / 19.02.2016

Avvertenze di sicurezza



Il collegamento di apparecchi elettrici deve essere eseguito solo da elettricisti qualificati.

In caso di mancata osservanza delle istruzioni si possono verificare danni all'apparecchio, incendi o altri pericoli.

Le presenti istruzioni sono parte del prodotto e devono restare presso il cliente finale.

Struttura dell'apparecchio (figura 1)

- 1 Anello portante
- 2 Mascherina
- 3 Unità di comando Revox Voxnet 218

Funzione

Uso conforme

- Comando del sistema Revox Multiroom/Multiuser Voxnet.
- Montaggio interno in una scatola di installazione secondo DIN 49073.

Caratteristiche del prodotto

- Programmazione personalizzata dei tasti tramite il sistema Voxnet.
- Ricevitore IR per telecomandi Revox.

Montaggio e collegamento elettrico



L'unità di comando è prevista solo per essere collegata al sistema Revox Voxnet.

Il collegamento si esegue mediante un connettore a spina avvitabile (3 poli, vedere la figura 2). Come cavo di collegamento Revox consiglia un cavo bifilare schermato (cavo telefonico) in cui lo schermo funge da massa.

- 1 Avvitare l'anello portante (1) alla scatola da incasso o sopra intonaco.
- 2 Collegare il cavo di collegamento al connettore a spina avvitabile.
- 3 Impostare gli interruttori DIL sul retro dell'unità di comando (vedere la tabella 1).
- 4 Avvitare il connettore a spina.
- 5 Applicare l'unità di comando (3) insieme alla mascherina (2).




Figura 1




Figura 2

Tabella 1: Interruttore DIP

DIP	Funzione	Descrizione	Impostazione predefinita
1	Ricevitore IR on/off	Ricevitore infrarosso interno	On
2	LED	LED accensione/spengimento	On
3	RC5-Code Pages	Combinazioni di indirizzi RC5 00: Code Page 1 10: Code Page 2 01: Code Page 3 11: Code Page 4	Off [0]
4			Off [0]

Messa in servizio

Per metterla in servizio, l'unità di comando deve essere collegata all'amplificatore Multiroom Voxnet 219. Per informazioni e supporto per la messa in servizio e il funzionamento consultare le istruzioni Revox. L'interlocutore per ulteriori domande è il rivenditore specializzato Revox o la Revox GmbH, 78048 VS-Villingen (www.revox.de, support@revox.de, tel: +49(0)7721-8704-0).

Dati tecnici

Corrente assorbita:	17 mA
Collegamento:	Connettore a spina avvitabile 3 x 0,15 ... 1 mm ²
Lunghezza della linea:	Max. 100 m per l'amplificatore Revox Multiroom Voxnet 219 Sezione dei conduttori ≥ 0,5 mm ²
Funzionamento in parallelo:	Collegare in parallelo max. 2 unità di comando
Campo di temperatura:	-5 °C ... +45 °C
Classe di protezione:	IP 20

Garanzia

La garanzia viene concessa tramite il rivenditore specializzato ai sensi delle disposizioni di legge.

Si prega di consegnare o di inviare gli apparecchi difettosi in franchigia postale insieme ad una descrizione del guasto al rivenditore da cui sono stati acquistati (rivenditore specializzato/ditta di installazione/rivenditore di materiale elettrico). Costui inoltrerà poi gli apparecchi al Gira Service Center.