

Urządzenie do obsługi Revox Voxnet 218
2228 .., 2238 ..

Sterowanie muzyką

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Systemy instalacji
elektrycznych

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

P.O. Box 12 20
42461 Radevormwald

Niemcy

Tel +49(0)2195 602-0
Faks +49(0)2195 602-191

www.gira.de
info@gira.de

10863855 / 2016-02-19

Zasady bezpieczeństwa



Podłączanie i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani elektrycy.

Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować uszkodzenia urządzenia, pożar lub inne zagrożenia.

Niniejsza instrukcja jest częścią urządzenia i musi pozostawać u klienta końcowego.

Budowa urządzenia (ilustracja 1)

- 1 Płytkę montażową
- 2 Ramką
- 3 Urządzenie do obsługi Revox Voxnet 218

Funkcja

Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

- Sterowanie systemem Revox Multiroom/Multiuser Voxnet.
- Montaż w obszarze wewnętrznym w puszcze instalacyjnej wg DIN 49073.

Właściwości produktu

- Indywidualne programowanie przycisków za pomocą systemu Voxnet.
- Odbiornik podczerwieni do obsługi zdalnej Revox.


Montaż i podłączenie elektryczne




Urządzenie do obsługi jest przeznaczone tylko do podłączenia do systemu Revox Voxnet.

Podłączenie za pomocą przykręcanego złącza wtykowego (3-biegunowe, patrz ilustracja 2). Jako przewód przyłączeniowy firma Revox zaleca dwużyłowy przewód ekranowany (przewód do mikrofonu), w którym ekran służy jako masa.

- 1 Przykręcić śrubami płytkę montażową (1) z puszką podtynkową i natynkową.
- 2 Podłączyć przewód przyłączeniowy do przykręcanego złącza wtykowego.
- 3 Ustawić przełączniki DIL z tyłu urządzenia do usługi (patrz tabela 1).
- 4 Włożyć złącze wtykowe.
- 5 Włożyć urządzenie do obsługi (3) wraz z ramką (2).



Ilustracja 1:



Voxnet 218

Voxnet 219

Ilustracja 2:

Tabela 1: Przełącznik DIL

DIL	Funkcja	Opis	Ustawienie fabryczne
1	Odbiornik podczerwieni	Wewnętrzny odbiornik podczerwieni	Wł.
2	LED	Włączenie/wyłączenia diody	Wł.
3	Strona kodowa RC5	Kombinacje adresowe RC5 00: Strona kodowa 1 10: Strona kodowa 2 01: Strona kodowa 3 11: Strona kodowa 4	Wył. [0]
4			Wył. [0]

Uruchomienie

Aby uruchomić urządzenie do obsługi, należy je podłączyć do wzmacniacza Multiroom Voxnet 219. Informacje i wsparcie w zakresie uruchamiania i obsługi znajdują się w instrukcjach firmy Revox. W przypadku dalszych pytań, należy się skontaktować ze sprzedawcą systemów firmy Revox lub z firmą Revox GmbH, 78048 VS-Villingen (www.revov.de, support@revov.de, tel: +49(0)7721-8704-0).

Dane techniczne

Pobór prądu:	17 mA
Przyłącze:	Wkręcane złącze wtykowe 3 x 0,15 do 1 mm ²
Długość przewodu:	maks. 100 m do wzmacniacza Revox Multiroom Voxnet 219 Przewód ≥ 0,5 mm ²
Praca równoległa:	podłączyć równolegle maks. 2 urządzenia do obsługi
Zakres temperatury:	-5 °C do +45 °C
Stopień ochrony:	IP 20

Gwarancja

Gwarancja jest realizowana przez handel specjalistyczny na zasadach określonych w przepisach ustawowych.

Uszkodzone urządzenie należy przekazać lub przesłać wolną od opłaty przesyłką wraz z opisem usterki do właściwego sprzedawcy (handel specjalistyczny, zakład instalacyjny, specjalistyczny handel elektryczny). Zapewni on przekazanie urządzenia do centrum serwisowego Gira.