

GIRA

Gira E2 System 55

Onderscheidingen

International Design Award 1998,
iF product design award 1999,
red dot award 1999

Productdesign

Gira Designteam, Radevormwald

Gira designconfigurator

www.designconfigurator.gira.com



Minimalistisch design met hoge functionaliteit

Het succesvolle schakelaarprogramma Gira E2 combineert minimalistisch design met functionele materialen en intelligente technologie. De grote keuze aan designs van Gira blijkt bovendien uit de kleurvarianten zuiver wit mat en glanzend, mat zwart, mat grijs, kleur aluminium, antraciet en edelstaal – en dit niet alleen voor de basiselementen, maar ook voor de afdekramen. Visueel terughoudend en modern, haptisch verrassend en aangenaam. Het schakelaarprogramma Gira E2 is beschikbaar voor verschillende montagewijzen, ook voor de vlakke inbouw. Met de talrijke functies uit het Gira System 55 voldoet het aan alle eisen van een moderne en toekomstgerichte elektrische installatie.

Kenmerken

- Meer dan 300 functies beschikbaar.
- Rechthoekige vormen.
- Geschikt voor verticale en horizontale montage.
- Inbouwmontage (IP20).
- Inbouwmontage bij standaardmontage van schakelaars, drukcontacten en wandcontactdozen met randaarde met klapdeksel ook spatwaterdicht (IP44) mogelijk (bij gebruik van speciale afdichtsets **0251 27** of **0252 27**).

Kenmerken thermoplast:

- Tijdloos kleurconcept.
- Kunststof: halogeenvrije, slagvaste en onbreekbare thermoplast.
- Robuust, onverslijtbaar en onderhoudsvriendelijk oppervlak.

Kenmerken edelstaal:

- Hoogwaardig zuiver materiaal.
- Robuust oppervlak met koel-zilveren zijdeglans.

Technische gegevens

Platform:	System 55
Materiaal:	thermoplast (PC), edelstaal inbouw
Montagewijze:	
Beschermingsklasse standaardmontage:	IP20, IP44
Beschermingsklasse vlakke inbouw:	IP20

Let op

- Op grond van de constructie kunnen niet alle functies vlak met het afdekraam in het schakelaarprogramma Gira E2 worden gemonteerd.
- Afdekramen voor de gebruikelijke inbouwmontage zijn verkrijgbaar in de varianten 1- tot 5-voudig, voor de 3 mm vlakke montage op de wand in de varianten 1- tot 4-voudig.
- Profiel 55 voor de uitbreiding opbouw 1- tot 8-voudig

Varianten Gira E2



Zuiver wit mat (vergelijkbaar met RAL 9010)



Zuiver wit glanzend (vergelijkbaar met RAL 9010)



Zwart mat (gelakt)



Kleur aluminium (gelakt)



Antraciet



Mat grijs (gelakt)




Edelstaal

Gira E2 opbouw



Zuiver wit glanzend (vergelijkbaar met RAL 9010)


Gira E2, afmetingen in mm



Afdekraam 1-voudig:	B 80,8	H 80,8	D 9,3
Afdekraam 1,5-voudig:	B 80,8	H 121,4	D 9,3
Afdekraam 2-voudig:	B 80,8	H 151,9	D 9,3
Afdekraam 3-voudig:	B 80,8	H 223,4	D 9,3
Afdekraam 4-voudig:	B 80,8	H 294,7	D 9,3
Afdekraam 5-voudig:	B 80,8	H 366,0	D 9,3

Hoekradius thermoplast:	R 0,5
Hoekradius edelstaal:	R 2,5


Gira E2 vlakke inbouw, afmetingen in mm



Afdekraam 1-voudig:	B 87,8	H 87,8	D 3,4
Afdekraam 2-voudig:	B 87,8	H 158,9	D 3,4
Afdekraam 3-voudig:	B 87,8	H 230,3	D 3,4
Afdekraam 4-voudig:	B 87,8	H 301,5	D 3,4

Hoekradius thermoplast:	R 0,5
Hoekradius edelstaal:	R 2,5

Gira E2 opbouw, afmetingen in mm



Afdekraam 1-voudig:	B 80,8	H 80,8	D 59,2
Hoekradius thermoplast:	R 0,5		