

Gira Esprit

Das Schalterprogramm mit Rahmenvarianten aus den Echtmaterialien Glas, Aluminium, Messing, Wengeholz und Chrom. Esprit wird um eine neue Farbvariante erweitert: Glas Umbra.

GIRA

Gira Esprit Echtmaterialien im Schalterprogramm Neu. Glas Umbra



Gira Esprit, Zweifachkombination Schalter/SCHUKO-Steckdose,
Glas Umbra/Anthrazit

Neu. Gira Esprit, Glas Umbra
Über 230 Funktionen der intelligenten Gebäudetechnik können im Schalterprogramm Esprit installiert werden.



Gira Esprit

Gira Esprit ist das Schalterprogramm mit Rahmenvarianten aus Echtmaterialien. Glas, Chrom, Aluminium, Messing oder Wengeholz setzen spannende Akzente im Raum, das Programm ist mit einer zeitlos klaren Form ausgestattet, die sich keinem kurzfristigen Wohntrend unterwerfen muss. Die Glasvarianten in Schwarz, Weiß und Mint ergänzt Gira jetzt um eine neue Farbe: Glas Umbra. Damit wird das Spektrum der bislang neutralen Glasvarianten um einen harmonischen Warmton erweitert.

Große Sortimentstiefe

Auch in der Sortimentstiefe wird Gira Esprit allen Ansprüchen gerecht. Rund 230 Komponenten für komfortables, wirtschaftliches und sicheres Wohnen stehen zur Verfügung – von der konventionellen Elektroinstallation bis hin zu den intelligenten Funktionen für das Gira Instabus KNX/EIB System und das Gira Funk-Bussystem. Alle Funktionen sind in den Farben Reinweiß und Cremeweiß glänzend, sowie in Farbe Alu und Anthrazit erhältlich.

Gira Esprit Glas

- 6 mm starkes Glas
- hochglänzend
- leicht gefaste Kanten
- Gratstärke: 0,3 x 45°



Glas Schwarz/
Farbe Alu



Glas Weiß/
Reinweiß glänzend



Glas Mint/
Reinweiß glänzend



Neu. Glas Umbra/
Cremeweiß glänzend

Gira Esprit Aluminium

- 6 mm starkes Aluminium E1 EV1
- matt geschliffen und eloxiert
- leicht gefaste Kanten
- Gratstärke: 0,3 x 45°



Aluminium/
Anthrazit

Gira Esprit Messing

- 6 mm starkes Messing
- hochglänzend
- galvanisiert und vergoldet
- gefaste Kanten
- Gratstärke: 1,5 x 45°



Messing/
Reinweiß glänzend

Gira Esprit Wengeholz

- 6 mm starkes Holz
- leicht gefaste Kanten
- Gratstärke: 0,5 x 45°



Wengeholz/
Farbe Alu

Gira Esprit Chrom

- 6 mm starker Chrom
- hochglänzend
- gefaste Kanten
- Gratstärke: 1,5 x 45°



Chrom/
Anthrazit

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 1220
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602 - 0
Fax +49(0)21 95 - 602 - 339

www.gira.de
info@gira.de

Gira in Österreich

Tel 08 00 - 29 36 62
Fax 08 00 - 29 36 57

www.gira.at
info@gira.at

Rahmen

geeignet für senkrechte und
waagerechte Montage

Rahmen in Glas Schwarz, Weiß,
Mint und Umbra sind in den
Varianten 1fach bis 5fach erhält-
lich, alle anderen Materialien in
den Varianten 1fach bis 4fach.

Preise (alle Materialien)

Rahmen 1fach
22,52 EUR (PS 11)
Rahmen 2fach
38,51 EUR (PS 11)
Rahmen 3fach
64,20 EUR (PS 11)
Rahmen 4fach
88,66 EUR (PS 11)
Rahmen 5fach
131,96 EUR (PS 11)

Abmessungen (B × H)

1fach: 95 × 95 mm
2fach: 95 × 166 mm
3fach: 95 × 236,8 mm
4fach: 95 × 308 mm
5fach: 95 × 380,2 mm

Schutzart

IP 20

Design

Gira Designteam, Radevormwald

Design-Auszeichnungen

DESIGN PLUS 2000,
Light + Building Frankfurt

red dot award 2001,
Design Zentrum NRW

Technische Änderungen
vorbehalten

Weitere Informationen
erhalten Sie im Gira Katalog
sowie im Internet unter
www.gira.de