

**Gira USB-
Spannungsversorgung**
Zum Aufladen von mobilen
Geräten wie Mobiltelefon oder
MP3-Player direkt an der
Steckdose ohne zusätzliches
Netzteil.

GIRA

Gira USB-Spannungsversorgung Mobile Geräte aufladen – ohne Netzteil



Gira USB-Spannungsversorgung, 2fach
Gira E2, Reinweiß glänzend

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 1220
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel. +49 2195 602-0
Fax +49 2195 602-191

www.gira.de
info@gira.de

Gira in Österreich

Tel. 0800 293662
Fax 0800 293657

www.gira.at
info@gira.at

Folgen Sie der Gira
Community auf Facebook,
Twitter, YouTube, Google+
oder Instagram.
Mehr Informationen unter
www.gira.de/socialmedia



Gira USB-Spannungsversorgung, 2fach

Erstmals bietet Gira eine USB-Spannungsversorgung mit zwei Steckplätzen für die Installation in die 58er-Unterputz-Gerätedose – passend zum Schalterprogramm. Mit der Gira USB-Spannungsversorgung können mobile Geräte wie Smartphones und Tablets ohne zusätzliches Netzteil direkt an der Steckdose geladen werden. Mit bis zu 2.100 mA Ladestrom lassen sich auch stromhungrige Geräte versorgen.

Technische Daten

Ladestrom:
2.100 mA

Nennspannung primär:
100 - 240 V AC, 50 Hz

Nennspannung sek.:
5 V

Temperaturbereich:
0 °C bis +40 °C

Standby-Leistung:
≤ 0,3 W

Technische Änderungen
vorbehalten

Weitere Informationen

Gira USB-Spannungsversorgung:
Bestell.-Nr. 2359 00

Die Abdeckung für Gira USB
Spannungsversorgung muss
separat bestellt werden.

Hinweis

Auch die Gira Dockingstation
kann zum Aufladen mobiler
Geräte genutzt werden.
Ausgestattet mit drei Wechsel-
aufsätzen, ist sie mit allen
gängigen Ladeschnittstellen
kompatibel: Apple 30-Pin, Apple
Lightning und USB Mikro-B
Connector.

Die aktuellen Preise und weitere
Informationen erhalten Sie im
Gira Katalog, im Online-Katalog
unter katalog.gira.de und unter
www.gira.de



Gira USB-Spannungsversorgung, 2fach
Gira E22, Aluminium



Gira USB-Spannungsversorgung, 2fach
Gira Esprit, Glas Schwarz/Farbe Alu