

Вставка релейного переключателя 2-местн.

Вставка релейного переключателя 2-местн.

№ заказа : 5404 00

Руководство по эксплуатации

1 Правила техники безопасности



Монтаж и подключение электрических приборов должны выполняться только профессиональными электриками.

Возможны тяжелые травмы, возгорание или материальный ущерб. Тщательно изучите и соблюдайте инструкцию.

Опасность удара током. Перед проведением работ на приборе или подключенных устройствах их необходимо отключить от сети.

Данное руководство является неотъемлемым компонентом изделия и должно оставаться у конечного потребителя.

2 Использование по назначению

- Включение освещения и электродвигателей
- Монтаж в розетку прибора в соответствии с DIN 49073
- Эксплуатация жалюзи вместе с накладкой

3 Свойства

Свойства

В комбинации с 2-проводной кнопочной насадкой

- Два независимых выхода
- Функция времени для выхода **a2** с возможностью настройки
- Возможно подключение подчиненных узлов локальной сети

В комбинации с 1-проводной кнопочной насадкой

- Выход **a2** переключается в зависимости от выхода **a1**, например для включения вентиляции в зависимости от освещения и выключения с задержкой.
- Задержка включения для выхода **a2** с возможностью настройки
- Период последствия для выхода **a2** с возможностью настройки
- Возможно подключение подчиненных узлов локальной сети

4 Управление 2-проводной кнопочной насадкой

Включение нагрузки

- Слева: управление выходом **a1**.
- Справа: управление выходом **a2**.
- Нажмите кнопочную насадку.
Выход **a1**, **a2** включится или выключится.

Управление подчиненными узлами локальной сети

Управление 3-проводным подчиненным узлом локальной сети с 2-проводной кнопочной насадкой: для включения нажмите вверх, для выключения — вниз.

2-проводной подчиненный узел локальной сети или кнопочный выключатель переключают всегда оба выхода.

Поворотный диммер для подключения к подчиненному узлу локальной сети переключает только выход **a1**.

Функция времени

Если для выхода **a2** настроена функция времени (см. раздел «Настройка функции времени/периода последствия»), по истечении установленного времени выход выключается. Функция времени запускается при включении выхода **a2**. Для преждевременного завершения функции времени необходимо выключить вручную выход **a2**.

i Функцию времени невозможно перезапустить повторным нажатием.

5 Управление 1-проводной кнопочной насадкой

Включение нагрузки

С помощью 1-проводной кнопочной насадки выход **a2** переключается в зависимости от состояния коммутации выхода **a1**.

- Нажмите кнопочную насадку.
Включите или выключите выход **a1** и **a2**.

Управление подчиненными узлами локальной сети

Управление через 2-проводной подчиненный узел локальной сети с помощью кнопочного выключателя или поворотного диммера соответствует управлению на основном узле локальной сети.

Управление через 3-проводной подчиненный узел локальной сети с помощью 1-проводной кнопочной насадки: для включения нажмите вверх, для выключения — вниз.

Включение задержки включения для выхода a2

Для выхода **a2** можно включить задержку включения на 3 минуты. Она начинает работать при включении выхода **a1**. Если выход **a1** снова выключается до истечения времени задержки включения, выход **a2** остается в выключенном состоянии.

Условия: оба выхода выключены.

- Нажимать на всю поверхность кнопочной насадки дольше 4 секунд.
Оба выхода немедленно включаются. Через 4 секунды выход **a2** выключается.
- Отпустите кнопочную насадку.
Задержка включения включена.

Выключение задержки включения для выхода a2

Условия: оба выхода выключены.

- Нажимать на всю поверхность кнопочной насадки дольше 4 секунд.
Включите немедленно выход **a1**. Через 4 секунды выход **a2** также включается.
- Отпустите кнопочную насадку.
Задержка включения выключена. Оба выхода одновременно включаются.

Период последствия

Для выхода **a2** можно установить период последствия (см. раздел «Настройка функции времени/периода последствия»). Она начинает работать при выключении выхода **a1**.

Если выход **a1** снова включается до выключения выхода **a2**, период последствия выхода **a2** перезапускается в следующих случаях:

- Если при выключенной задержке включения для выхода **a2** выход **a1** выключается.
- Если при включенной задержке включения для выхода **a2** выход **a1** выключается спустя 3 минуты и более.

6 Эксплуатация со стандартным датчиком движения или таймером с дисплеем

В комбинации со стандартным датчиком движения или таймером с дисплеем вставка для переключения работает как с 1-проводной кнопочной насадкой. Датчик движения включает выход **a1** и, по истечении запрограммированного в датчике движения периода воздействия 2 минуты, выключает выход. Таймер включает или выключает выход **a1** вручную или автоматически. Переключайте выход **a2** в зависимости от выхода **a1** немедленно или с задержкой по времени.

Задержка включения

Задержка включения для выхода **a2** включается или выключается на вставке для переключения.

- Для этого вместо датчика движения к вставке для переключения подключается 1-проводная кнопочная насадка, а после настройки задержки включения она снова заменяется на датчик движения.
- На таймере с дисплеем одновременно нажмите кнопки \uparrow и \downarrow и удерживайте их более 4 секунд.

Период последействия

Период последействия для выхода **a2** настраивается, как описано, на вставке (см. раздел «Настройка функции времени/периода последействия»).

7 Эксплуатация с датчиком движения Bluetooth

Датчик движения включается при обнаружении движения на выходе **a1** в зависимости от условий освещенности и на выходе **a2** независимо от условий освещенности и с задержкой по времени. По истечении запрограммированного в датчике движения периода последействия датчик движения снова выключает выходы.

Задержка включения

Задержка включения для выхода **a2** управляется насадкой и составляет согласно заводской установке 2 минуты. Выход **a2** включается только в том случае, если во время активной задержки включения будут распознаны движения.

Период последействия

Период последействия для выхода **a1** настраивается через приложение в датчике движения. Период последействия активен, если не распознается движение.

Период последействия для выхода **a2** запрограммирован в датчике движения и согласно заводской установке составляет 5 минут. Период последействия для выхода **a2** активен, если не распознается движение и выход **a1** выключен.

8 Эксплуатация с таймером Bluetooth

В комбинации с таймером Bluetooth вставка для переключения работает как с 1-проводной кнопочной насадкой. Таймер Bluetooth включает или выключает выход **a1** вручную или автоматически. Выход **a2** переключается в зависимости от выхода **a1**. Задержка включения и период последействия для выхода **a2** запрограммированы в таймере Bluetooth. Задержка включения для выхода **a2** согласно заводской установке составляет 2 минуты, а период последействия — 5 минут.

Включение задержки включения

- Включите выход **a1**.
- Нажмите левую кнопку таймера Bluetooth по всей поверхности и удерживайте ее более 4 секунд.

Выход **a1** выключается.

Через 4 секунды выход **a1** включается, а выход **a2** выключается.

Вставка релейного переключателя 2-местн.


Выключение задержки включения

- Включите выход **a1**.
- Нажмите левую кнопку таймера Bluetooth по всей поверхности и удерживайте ее более 4 секунд.
Выход **a1** выключается.
Через 4 секунды выходы **a1** и **a2** включаются.

9 Информация для профессиональных электриков**ОПАСНО!**

Опасность для жизни вследствие удара током.

Отключить прибор. Изолировать детали, находящиеся под напряжением.

Подключение и монтаж прибора

рисунки 1: Схема подключения с дополнительными подчиненными узлами локальной сети

- (1) Кнопка **TEST**
- (2) Светодиодный индикатор и гнездо для подключения насадки
- (3) Двухпроводной подчиненный узел локальной сети

Вставка релейного переключателя 2-местн.

- (4) 3-проводной подчиненный узел локальной сети/поворотный диммер для подключения к подчиненному узлу локальной сети
- (5) Кнопочный переключатель, замыкающий контакт




рисунок 2: Сечение провода под клемму

- i** Для обеспечения безопасности разрешается использование линейных защитных автоматов, которые указаны в разделе «Технические характеристики».
- i** Соблюдайте нагрузку по току: В сумме ток переключения для обоих выходов не должен превышать 16 А.
- Подключите вставку для переключения согласно схеме подключения (рисунок 1). При этом необходимо соблюдать необходимое сечение провода под клемму (рисунок 2).
- i** Кнопочные выключатели с подсветкой должны иметь отдельный зажим для нулевого провода.
- i** Нагрузку на оба выхода можно переключать путем кратковременного нажатия кнопки **TEST** (1) (состояния переключения: **a1** вкл. **a2** выкл., **a1** выкл. **a2** вкл., **a1** и **a2** вкл., **a1** и **a2** выкл.).

Настройка функции времени/периода последействия

- Нажмите кнопку **TEST** (1) и удерживайте ее более 4 секунд. Светодиод (2) светится соответствующим настроенному времени светом, см. таблицу.

Сигналы светодиодов

Цвет СИД	Настроенное время
Зеленый	Функция выкл.
Белый	1 Минута
Синий	5 минуты
желтый	30 минуты
Красный	60 минуты

- Резко отпустите кнопку **TEST** (1) и затем нажимайте до тех пор, пока светодиод (2) не начнет светиться светом для необходимого времени. Настроенное время автоматически сохраняется через 30 секунд или после нажатия и удержания кнопки **TEST** (1) в течение 4 секунд. Если светодиод погас, сохранение было успешно выполнено.

Защита от перегрева

Электронная защита от перегрева выключает при перегреве оба канала. После достаточного охлаждения вставки для переключения ее можно снова включать.

10 Технические характеристики

Номинальное напряжение	Переменный ток 230 В~
Частота сети	50/60 Гц
Резервная мощность в зависимости от насадки	ок. 0,1 ... 0,5 Вт
Температура окружения	-25 ... +45 °С
Температура хранения/транспортировки	-20 ... +70 °С
Ток переключения для каждого прибора	Σ 16 А
Ток переключения на канал при температуре 25 °С	
Омический	10 А (Перем. ток 1)
Минимальный ток переключения, перем.	100 мА
Двигатели	3 А (cos φ 0,68)
Подключаемая мощность на канал при температуре 25 °С	
Светодиоды высокого напряжения лампы	тип. 500 Вт
Компактные люминесцентные лампы	тип. 500 Вт
Лампы накаливания	1500 Вт
Галогеновые лампы высокого напряжения HV	1500 Вт
Электронные трансформаторы	1000 Вт
Индуктивные трансформаторы	625 ВА
Люминесцентные лампы, некомпенсированные	750 ВА
Емкостная нагрузка	580 ВА (70 мкФ)
Снижение мощности	
на каждые 5 °С превышения температуры 25 °С	-5 %
при встраивании в деревянную стену или стену, выполненную методом сухого строительства	-15%
при встраивании в многокомпонентные комбинации	-20%
Количество добавочных установок	
2-проводные подчиненные узлы локальной сети, с кнопочным выключателем	не ограничены
3-проводные подчиненные узлы локальной сети, с поворотным диммером	10

Используйте только линейные защитные автоматы на 16 А

Изготовитель	Тип
Schneider Electric	23617
ABB	S201-B16
ABL Sursum	B16S1
Hager	MBN116
Legrand	03270
Siemens	5SL61166

11 Принадлежности

Накладка управления 2-местн.	№ заказа 5362 ..
Накладка управления	№ заказа 5360 .., 5361 ..

12 Гарантийные обязательства

Гарантия в рамках правовых предписаний обеспечивается при продаже через специализированные магазины. Сдавайте неисправные приборы или отправляйте их без почтового сбора с описанием неисправности в соответствующую торговую организацию (специализированный магазин/предприятие по установке оборудования/магазин электротоваров). Затем приборы будут отправлены в сервисный центр Gira.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de