

Вставка светорегулятора для люминесцентных ламп на 25 – 600 ВА (с кнопочно-поворотным выключателем)

Артикул: 0312 00

Вставка светорегулятора для люминесцентных ламп на 25 – 600 ВА (с кнопочно-поворотным выключателем) (без захватов)

Артикул: 0712 00

Теплоотвод

Указанное максимальное значение мощности предполагает монтаж в сплошную стену. Необходимо учитывать, что при худшем теплоотводе, напр. для пустотелых стен, стен из деревянных конструкций, гипсовых панелей и пр. значение максимальной мощности должно быть снижено на 25%. Такое же 25% снижение максимальной мощности необходимо также при монтаже нескольких приборов в одну сборку.

При несоблюдении данного требования возникает опасность пожара. Предостерегаем от установки прибора в местах с повышенной температурой окружающей среды, напр. на чердаке, поскольку летом температура там может достигать до 60 градусов и выше.

Фирма не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие нарушений правил эксплуатации прибора.

Монтаж

Производить монтаж светорегуляторов следует только при отключенном напряжении сети. (Вынуть или отключить соответствующий предохранитель.)

Это относится также к смене предохранителей в самом светорегуляторе.


В случае выхода светорегулятора из строя проверить в первую очередь предохранитель.

Исправная работа светорегулятора гарантируется только в том случае, когда используемый номинал предохранителя соответствует указанному на светорегуляторе. В противном случае претензии на гарантийные обязательства не принимаются.

При использовании несоответствующих слаботочных предохранителей возможно возникновение дополнительных опасностей (напр. опасность возникновения пожара).


Подсоединение ламп накаливания

(напр. в схему с дополнительными выключателями)




Подсоединение люминесцентных ламп

(напр. в схему с дополнительными выключателями)



Подавление радиопомех степени N обеспечивается только в том случае, когда подключаемые лампы рассчитаны на управление яркостью и сами имеют степень подавления радиопомех N. Тандемное подключение люминесцентных ламп.



- | | | | |
|-----|--|----|--|
| 0 | предохранитель | 10 | Люминесцентные лампы (без стартера), используйте лампы одной мощности и одного изготовителя |
| 1-4 | клеммы подсоединения | 11 | Пускатель (нанесенный на лампе электрод или пускающий сетевой чулок, Заземление или зануление с помощью зажима соответственно поз. 12) |
| 5 | подстроечное сопротивление для регулировки базовой величины яркости (с помощью отвертки ось потенциометра повернуть влево до упора и установить базовую величину яркости). | 12 | Зажим для крепления чулка пускающей цепи и/или заземления/зануления. |
| 6 | Базовая нагрузка (лампы накаливания, мин. 25Вт) | 13 | Компенсированный конденсатор |
| 7 | Балластный дроссель | | |
| 8 | Трансформатор накала, 2 вторичные обмотки | | |
| 9 | Трансформатор накала, 3 вторичные обмотки | | |

Люминесцентные лампы, рекомендуемые для использования с регуляторами яркости:

изготовитель	Лампы	длина, мм	Полная мощность	электрод	пускатель
Osram	L40W/25DS	1200	95	наклеен	заземлять
Osram	L42W/25DS	1047	118	наклеен	заземлять
Osram	L65W/25DS	1500	150	наклеен	заземлять
Osram	L40W/25S	1200	95	сетевой чулок	заземлять
Osram	Стандартная L- лампа			сетевой чулок	заземлять
Philips	TL-M40W/33RS	1200	95	напылен	не заземлять
Philips	TL-M40W/32RS	1200	118	напылен	не заземлять
Philips	TL-M65W/33RS	1500	150	напылен	не заземлять
Philips	TL-M65W/32RS	1500	150	напылен	не заземлять
Philips	Стандартная TL- лампа			сетевой чулок	заземлять
Sylvania	F40/CW/IRS	1200	95	напылен	не заземлять
Sylvania	F40/CWX/IRS	1200	118	напылен	не заземлять
Sylvania	F65/CW/IRS	1500	150	напылен	не заземлять
Sylvania	F65/CWX/IRS	1500	150	напылен	не заземлять
Sylvania	Стандартная F- лампа			сетевой чулок	заземлять

Внимание: люминесцентные лампы диаметра 26 мм, напр. энергосберегающие лампы, могут использоваться для регулирования яркости лишь в сочетании со специальными предвключенными приборами. Спрашивайте Ваших поставщиков.

Технические данные

Номинальное напряжение: 220 В ~

Макс. подключаемая нагрузка: 600 ВА люминесцентные лампы

Подавление радиопомех: соответственно с нормами VDE 0875, обеспечивается только при использовании светильников, рассчитанных на управление яркостью, имеющих степень подавления радиопомех N.

Гарантия безопасности: знак VDE

Защита от короткого замыкания: слаботочный быстродействующий предохранитель типа F 2/250E

Приведенные значения следует соблюдать всегда. Работы в электросети могут проводиться исключительно квалифицированным персоналом.

Гарантия завода-изготовителя

Помимо обязательств продавца перед конечным покупателем, обусловленных договором купли-продажи, мы предоставляем для наших приборов следующие гарантии:

1.

Завод-изготовитель обязуется отремонтировать либо заменить прибор в случае его неисправности из-за дефектов материалов или производственного брака.

2.

Претензии принимаются в течение 12 месяцев со дня покупки и предъявляются при наличии кассового документа и товарного чека (накладной).

3.

Все транспортные расходы оплачиваются покупателем.

Пожалуйста, высылайте прибор вместе с описанием дефекта в адрес нашего представителя:

ООО «ГИЛЭНД»
117419, Москва,
2-ой Рощинский пр., 8



Маркировка CE обозначает соответствие европейским стандартам в области электротехники и не указывает на конкретные свойства изделий.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Telefon: 02195 / 602 – 0
Telefax: 02195 / 602 – 199
Internet: <http://www.gira.de>

Представитель в Российской Федерации
ООО «ГИЛЭНД»
117419, Москва, 2-ой Рощинский пр., 8
Телефон/факс: (095)232-05-90
Интернет: <http://www.gira.ru>
E-mail: girahelp@selectm.msk.ru