

Кнопочный шинный контроллер KNX накладного монтажа водозащищенный, 1-клавишный с 1-точечным управлением

№ заказа : 5151 30

Кнопочный шинный контроллер KNX накладного монтажа водозащищенный, 1-клавишный с 2-точечным управлением

№ заказа : 5152 30

Кнопочный шинный контроллер KNX накладного монтажа водозащищенный, 2-клавишный с 1-точечным управлением

№ заказа: 5161 30

Кнопочный шинный контроллер KNX накладного монтажа водозащищенный, 2-клавишный с 2-точечным управлением

№ заказа : 5162 30

Руководство по эксплуатации


1 Правила техники безопасности

Установка и монтаж электрических приборов должны выполняться только профессиональными электриками.

Возможны тяжелые травмы, возгорание или материальный ущерб. Тщательно изучите и соблюдайте инструкцию.

Данное руководство является неотъемлемым компонентом изделия и должно оставаться у конечного потребителя.

2 Конструкция прибора



- 1 noyno
- (1) Кнопочный выключатель ВА(2) Рычаг переключения
- (3) Рычаг
- (4) Кнопка и светодиод программирования

3 Функция

Системная информация

Данный прибор является продуктом для системы KNX и соответствует директивам KNX. Условием для понимания являются детальные специальные знания, полученные в процессе обучения системе KNX.

32583502 10860486 22.09.2014 1/3



Функционирование прибора зависит от программного обеспечения. Подробная информация о версиях программного обеспечения и соответствующем наборе функций, а также о самом программном обеспечении содержится в базе данных продукции производителя. Проектирование, установка и ввод в эксплуатацию прибора осуществляются с помощью программного обеспечения, сертифицированного KNX. Обновленные версии базы данных продукта и технических описаний всегда можно найти на нашем интернет-сайте.

Использование по назначению

- Управление потребителями, например, включение-выключение света, плавное регулирование света, поднятием/опускание жалюзи, значения яркости, температуры, вызов и сохранение световых сцен и т.п.
- Монтаж во влагозащищенном корпусе для наружного монтажа

Свойства

- Адаптация обычных серий переключателей для систем KNX
- Водозащищенное исполнение AP: с влагонепроницаемым корпусом для наружного монтажа, степень защиты IP 44

В зависимости от исполнения:

Работает как кнопочный выключатель (1 точка нажатия) или как выключатель с качающимся рычажком (2 точки нажатия)

4 Информация для профессиональных электриков



ОПАСНО!

Электрошок при прикосновении к находящимся под напряжением частям вблизи зоны монтажа.

Электрошок может привести к смерти.

Перед началом работ с прибором отсоедините его от сети и изолируйте все находящиеся под напряжением детали поблизости!

4.1 Монтаж и электрическое соединение

Подключение и монтаж прибора

- С помощью соединительной клеммы подсоедините шину к месту сопряжения с шиной на тыльной стороне.
- Установите устройство, правильно разместив его в монтажной коробке. Соблюдайте маркировку OBEN.
- Перед монтажом рычагов загрузите в устройство физический адрес.
- Вставьте рычаги управления вместе с соответствующей рамкой.

4.2 Ввод в эксплуатацию

Загрузить адрес и прикладное программное обеспечение

- Включить подачу напряжения на шину.
- Подходящим инструментом осторожно нажимать кнопку программирования.
 - Загорится светодиод программирования.
- Присвойте физический адрес.
 - Светодиод программирования погаснет.
- Написать на устройстве физический адрес.
- Загрузить в прибор пользовательскую программу.

5 Приложение

5.1 Технические характеристики

Среда передачи данных KNX Режим ввода в эксплуатацию TP S-режим

32583502 10860486 22.09.2014 **2/3**



Номинальное напряжение для системы KNX Потребление мощности системой KNX Класс защиты Вид подсоединения системы KNX Условия окружающей среды Температура окружения Температура хранения/транспортировки

DC 21 ... 32 B SELV типичная 150 мВт III Контактный зажим

-25 ... +55 °C -25 ... +70 °C

5 ... 93 % (не допускать выпадения росы) IP 44

5.2 Гарантийные обязательства

Гарантия осуществляется в рамках законодательных положений через предприятия специализированной торговли.

Передайте или перешлите неисправные устройства без оплаты почтового сбора с описанием неисправности соответствующему продавцу (предприятие специализированной торговли/электромонтажная фирма/предприятие по торговле электрооборудованием). Они направляют устройства в Gira Service Center.

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Elektro-Installations-Systeme

Относительная влажность

Класс защиты

Industriegebiet Mermbach Dahlienstraße 42477 Radevormwald

Postfach 12 20 42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0 Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de info@gira.de

32583502 10860486 22.09.2014 **3/3**