Gira E2 System 55

GIRA

Auszeichnungen

International Design Award 1998, iF product design award 1999, red dot award 1999

Gira E2 Edelstahl Iconic Award 2018 German Innovation Award, Building & Elements 2018 Red Dot Award, Product Design 2018

Gira E2 flach Iconic Award 2018 IF Design Award 2018 German Innovation Award, Building & Elements 2018 Red Dot Award, Product Design 2018

Produktdesign

Gira Designteam, Radevormwald

Gira Designkonfigurator

www.designkonfigurator.gira.de







Streng reduziertes Design mit hoher Funktionalität

Das erfolgreiche Schalterprogramm Gira E2 kombiniert streng reduziertes Design mit ästhetischen Materialien und intelligenter Technologie. Die Gira Designvielfalt zeigt sich zudem durch die Farbvarianten Reinweiß seidenmatt und glänzend, Schwarz matt, Farbe Alu, Anthrazit sowie Edelstahl – und das nicht nur für Einsätze, sondern auch für Abdeckrahmen. Sachlich und modern in der Optik, überraschend und angenehm in der Haptik. Das Schalterprogramm E2 ist für unterschiedliche Installationsarten verfügbar – auch für den flachen Einbau. Mit dem großen Funktionsumfang aus dem Gira System 55 erfüllt es die Anforderungen einer modernen zukunftssicheren Elektroinstallation.

Merkmale

- Mehr als 300 Funktionen verfügbar.
- Geradlinige Formen
- Geeignet für senkrechte und waagerechte Installation.
- Unterputz-Installation (IP20).
- Unterputz-Installation bei Standardinstallation von Schaltern, Tastern und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel auch spritzwassergeschützt (IP44) möglich (bei Verwendung spezieller Dichtungssets 0251 27 oder 0252 27).

Merkmale Thermoplast:

- zeitloses Farbkonzept.
- Kunststoff: halogenfreies, schlag- und bruchsicherer Thermoplast.
- Robuste, strapazierfähige und pflegeleichte Oberfläche.

Merkmale Edelstahl:

- hochwertiges Echtmaterial.
- widerstandsfähige Oberfläche mit kühl-silbernem Seidenglanz.

Gira E2, Abmessungen in mm



Abdeckrahmen 1fach:	B 80,8	H 80,8	T 9,3
Abdeckrahmen 1,5fach:	B 80,8	H 121,4	T 9,3
Abdeckrahmen 2fach:	B 80,8	H 151,9	T 9,3
Abdeckrahmen 3fach:	B 80,8	H 223,4	T 9,3
Abdeckrahmen 4fach:	B 80,8	H 294,7	T 9,3
Abdeckrahmen 5fach:	B 80,8	H 366,0	T 9,3

→ K= 9.3

R 0 5 Eckradius Thermoplast: Eckradius Edelstahl: R 2.5

Technische Daten

Plattform: System 55 Material: Thermoplast (PC)


Edelstahl

Installationsart: Unterputz Schutzart Standardinstallation: IP20, IP44 Schutzart flacher Einbau: IP20

Hinweise

- Aufgrund ihrer Bauart können nicht alle Funktionen rahmenbündig in das Schalterprogramm Gira E2 eingesetzt werden.
- Abdeckrahmen für die herkömmliche Unterputz-Installation sind in den Varianten 1- bis 5fach erhältlich, für die 3 mm-flache Installation auf der Wand in den Varianten 1- bis 4fach.
- Profil 55 für die Erweiterungsinstallation Aufputz 1fach bis 8fach

Gira E2 flacher Einbau, Abmessungen in mm



Abdeckrahmen 1fach:	B 87,8	H 87,8	T 3,4
Abdeckrahmen 2fach:	B 87,8	H 158,9	T 3,4
Abdeckrahmen 3fach:	B 87,8	H 230,3	T 3,4
Ahdackrahman Afach	B 27 2	H 301 5	T 3 /

Eckradius Thermoplast: R 0,5 Eckradius Edelstahl: R 2,5

Varianten Gira E2



Reinweiß seidenmatt (ähnl. RAL 9010)



Reinweiß glänzend (ähnl. RAL 9010)



Schwarz matt (lackiert)



Farbe Alu (lackiert)



Anthrazit



Edelstahl

Gira E2 Aufputz



Reinweiß glänzend (ähnl. RAL 9010)

Gira E2 Aufputz, Abmessungen in mm





Abdeckrahmen 1fach: Eckradius Thermoplast: B 80,8 R 0,5

H 80,8

T 59,2